



カタログNo.1 P.248-249 掲載

対象機種 LA-612, LA-459, LA-609, LA-915, LA-918




キャスター部


キャスター付きで移動も簡単です。
ストッパーを下ろすことでロックできます。
(ストッパー付×2個、ストッパー無×2個)

面板交換方法


※別途プラスドライバーが必要です。



①両面の面板を連結している
ジョイントを外します。




②上部フレームを留めている
ネジを外して面板を交換して
ください。




アルミ異形パイプ断面図

組立方法


① 本体とベースのコンネクターに
付いているボルトをはずして、
本体を開いて図の向きで
寝かせて置きます。



② 本体とベースのコンネクター同士を
合わせ、はずしておいたボルトを
使用して付属の M6-レンチで
締め付けて上側のコンネクター同士を
連結します。



③ 本体を起こし、
反対側のコンネクターも連結したら
完成です。



オプション



オプション サインウエイト

¥2,000 (税抜価格) 020

重量 ■ 10.0kg (満水時)
本体 ■ ポリエチレン
※水濡れの原因となりますので、
必ず注水口を上にご使用ください。
(カタログ No.1 P.407 掲載)

補修部品

P.162 ~ 掲載



C006,



J010