





カタログNo.1 P.278-279 掲載

対象機種 YT-865A, YT-856B, YT-700A, YT-750B, ガイドサイン



注水方法 本体ベース部の 内キャップを外して 水を入れることが できます。



ベース部

キャスター付きで、 簡単に移動ができます。



移動方法 表示部分を持ち、 傾けて移動させます。







面板取付方法

面板は専用ピンで本体へ固定します。 ※一度固定すると取り外すことは できません。



注水方法

サイン面を左に回し、 本体の内キャップを外して 水を入れることができます。



オブション

プラスチックチェーン (レッド/ホワイト/イエロー)


¥1,800 (税抜価格)

長さ ▮ 1200mm カラー 🏿 レッド・ホワイト・イエロー ※ご注文時にカラーをご指定ください。



サイン面


面板は PET 白無地 1.5mm が 両面に付属しています。



注水方法 ガイドサイン

> サイン面を外し、 本体の内キャップを外して 水を入れることができます。

面板取付方法







特注面板

マーカーで手書きができるボード仕様や、 ポスターを挟み込む仕様 (サンドイッチタイプ)にも変更可能です。 詳細はお問い合わせください。

YT-865A/YT-865Bの上部樹脂フレームについて



いつもお世話になっております。

樹脂成型品の「YT-865A/YT-865B」に関しまして、事前にユーザー様へ ご確認をして頂きたいことがございます。

商品の上部フレームの片側1箇所に、樹脂成型の過程で出来てしまう 歪みがございます。樹脂注入部分の歪みのため、個体差はございますが 若干色合いも異なります。下記、写真のような状態です。









YT-865A YT-865B

製造メーカー側では樹脂注入位置変更も検討して頂きましたが構造上、位置変更が難しいため、今後もこの仕様となります。

そのため、ユーザー様にも予めご案内をして頂き、問題ないとご判断して 頂いた上で、ご注文を頂けますでしょうか。

大変お手数をおかけしますが、ご確認宜しくお願い致します。









カタログNo.1 P.280-281 掲載

対象機種

スタンドサイン 80. スタンドサイン 125R. BPS-RO, MCS-RO, MRS-RO, RPS-RO, DPS-RO




S 字フック付きの プラスチックチェーン (別売) の 取り付けが可能です。 注水方法 サイン面を外し、

本体の内キャップを 外して水を入れる ことができます。

面板取付方法

付属の面板固定用ネジで 取り付けます。





スタンドサイン80



BPS-RO



MCS-RO




RPS-RO



DPS-RO




[MRS-RO]






面板の取り外し方法

面板をたわませて、両側のツメから パネルを外します。













カタログNo.1 P.281 掲載


対象機種 ガイドボードサイン



本体は3つに分かれるので、 移動も簡単です。

表示面

表示面は本体と一体型です。 インクジェット出力やカッティングシートで 加工してご使用いただけます。 出力、貼り込みも承っております。 詳細はお問い合わせください。



オブション

S字フック付き プラスチックチェー (ホワイト/イエロー/フラック)

¥2,000 (税抜価格)

000

長さ 1200mm ※ご注文時にカラーをご指定ください。

類似製品のご紹介

シンプルながら他にはないデザインのウォーターサイン。 パーテーション、アイキャッチ、案内表示とシーンにあわせた使い方が可能な製品です。 ホワイト、ブラック、イエローの3色展開です。

カタログ No.1 P.340 掲載





アイキャッチ

本体上部には Ø 86mm の反射板が 付いています。 ライトが当たると光り、人の目をひきつけます。

注水ベース付き

丸型面板を取り外した後、 タンクに付いているキャップを外し 注水口からホース等で水を入れて 使用します。